

**HOBART**

## LA SOLUTION DE LAVAGE DES GOBELETS POUR MACHINES FRONTALES

### LAVAGE DES GOBELETS : DES GOBELETS SECS EN UN COUP D'OEIL

Les gobelets réutilisables visent à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Ils sont donc fréquemment lavés et il est nécessaire de préserver leur état d'origine afin qu'ils puissent être utilisés plusieurs fois. Les résidus de boissons séchés, les traces de rouge à lèvres, mais aussi les salissures naturelles comme la poussière, représentent un défi pour le nettoyage hygiénique des gobelets. De plus, les gobelets sont souvent de formes différentes ce qui complique le lavage et le séchage. Il est essentiel que les gobelets soient totalement secs avant de pouvoir les réutiliser ou de les empiler pour les ranger. Pour obtenir un résultat de lavage et de séchage optimal, la bonne combinaison de machine, de casier et de produit de rinçage est nécessaire. HOBART a réussi à atteindre cet objectif.

### LE CONCEPT DU SUCCÈS :

**PREMAX GP / FP avec séchage TOP-DRY intégré,  
unique sur le marché**

- + Casier spécial gobelets réutilisables, pouvant contenir jusqu'à 25 gobelets par cycle de lavage
- + Insert spécial couvercles pouvant contenir jusqu'à 16 couvercles par cycle
- + HYLINE HLP-7000, produit de rinçage pour le plastique



## HYGIÈNE PARFAITE

La combinaison d'un lave-vaisselle frontal HOBART **PREMAX GP / FP** avec séchage **TOP DRY** intégré, du **casier à gobelets réutilisables HOBART** et du **produit de rinçage pour le plastique HYLIN HLP 7000** offre un résultat de lavage parfaitement hygiénique et propre.

## FIABILITÉ DU PROCESSUS

Notre solution permet de laver et sécher 25 gobelets simultanément. Dans le casier à gobelets réutilisables HOBART, les gobelets sont tout simplement placés à l'envers sur les supports et fixés par une grille de maintien spéciale. Ils conservent ainsi leur position pendant le cycle de lavage.

Grâce au séchage **TOP-DRY**, il n'est plus nécessaire de sécher les gobelets manuellement permettant ainsi un gain de temps précieux.

## FLEXIBILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

Les lave-vaisselle frontal **PREMAX GP / FP** peuvent être adaptés très simplement et rapidement pour vous permettre de laver tous types de contenants réutilisables. Il vous suffit de choisir le casier adapté et d'enclencher le programme standard avec séchage **TOP-DRY**.



## DES GOBELETS SECS

Dans une petite laverie - où l'espace est déjà limité - les gobelets réutilisables doivent être empilés et rangés immédiatement après le cycle de lavage. Jusqu'à présent, cela n'était pas possible, car les gobelets réutilisables devaient d'abord être séchés manuellement après le lavage. Ne perdez plus de temps inutilement à sécher les gobelets réutilisables. Grâce au **concept d'HOBART**, ils peuvent être **empilés et rangés immédiatement**.

